




Fiche technique Vénitien 25 mm cordon ou doctor



- 01 - Boîtier
- 02 - Lame
- 03 - Cordon échelle
- 04 - Cordon de tirage
- 05 - Support rouleau
- 06 - Rouleau
- 07 - Axe d'orientation
- 08 - Embout de boîtier
- 09 - Embout de barre finale
- 10 - Barre finale
- 11 - Bouchon de fixation pour cordon
- 12 - Frein
- 13 - Orienteur
- 14 - Egaliseur de cordon
- 15 - Tige d'orientation
- 16 - Embout de cordon
- 17 - Séparateur
- 18 - Crochet tige
- 19 - Embout tige
- 20 - Câble de guidage



Descriptif :


Le store Vénitien 25mm cordon est composé d'un boîtier en acier laqué de section 25x25mm, d'un tablier de lames en aluminium de largeur 25mm et d'épaisseur 0.20 mm maintenue par un cordon échelle en polyester. Le relevage s'effectue à l'aide d'un cordon de 1.4mm de diamètre. L'orientation des lames se fait par l'intermédiaire d'une tige translucide.

Consultez nos nuanciers alu sur notre site internet : [via Bibliothèque](#)

Limites Dimensionnelles :

	Largeur (mm)		Hauteur maxi (mm)	Surface maxi (m ²)
	mini	maxi		
25mm Cordon	240	3000	3000	5
25mm Doctor	500	2000	2500	4

Tableau d'encombrement :



Hauteur du store replié (mm)	Hauteur du store (mm)				
	1000	1500	2000	2500	3000
25 mm Cordon (mm)	60	70	80	90	100

Type de pose - Support de pose :

Le vénitien 25mm, avec son boîtier de 25x25mm, peut se poser en plafond, de face, sans déport ou de face avec équerres de déport.


		Code	Coloris disponibles
Support à verrou (plafond)		P	Zingué
Support mural à verrou (sans déport) (face/plafond)		E	Zingué
Etrier à vis de blocage (face/plafond)		B	Zingué / Blanc
Support à verrou pour châssis PVC (face)		PVC	Blanc / Brun
Equerre réglable MM		MM	Zingue / Blanc
Equerre réglable PM		PM	Zingue / Blanc
Equerre réglable GM		GM	Zingue / Blanc

Nombre de supports de pose :


Largeur	240 à 1199 mm	1200 à 1799 mm	1800 à 2200 mm	2201 à 2600 mm	2601 à 3000
Nombre de supports de pose	2	3	4	5	6

Tableau de déport :

	Equerre MM	Equerre PM	Equerre GM
Espace libre (d)	65/100	88/135	135/235




Guidage - Equerres de guidage :




Le vénitien 25mm Cordon peut être guidé soit par un câble perlon 1.5mm ou acier gainé 1.3mm

Plusieurs modèles d'équerres de guidage sont disponibles en fonction du type de pose (face ou tablette).




① Equerre plate (zingué/blanc)



② Equerre de guidage pour châssis PVC (blanc/brun) (avec plus-value) Sans perçage



③ Equerre PVC (blanc/brun)



④ Equerre Face (zingué/blanc)



⑤ Pontet (translucide)

MOTORISATION

Moteur 24 volts, avec boîtier 25x25 mm

Moteur 230 volts, avec boîtier 51x57 mm

Options :

STORE VENITIEN DOCTOR (DOuble Commande dans la Tige d'ORientation) :

Ce système intègre le cordon de manœuvre dans la tige d'orientation afin d'éviter les problèmes de cordons emmêlés tout en proposant confort et grande souplesse d'utilisation, sans oublier l'aspect esthétique du produit fini.

La hauteur du store se règle simplement en tirant légèrement la tige d'orientation vers le bas, ce qui a pour effet de débrayer le frein et permettre ainsi la descente du tablier à la hauteur choisie tout en facilitant la remontée du cordon dans la tige. L'orientation des lames s'effectue dans le même mouvement en tournant la tige d'orientation.

